




Fiche technique
Sonde Pt100
PMS1212-150



Référence : PMS1212-150

Description du produit : Sonde Pt100 classe A - G 1/2 - Ø6mmx150mm - Connecteur M12

Détail du produit : Sonde Pt100 classe A selon IEC60751 - avec protecteur en acier inoxydable 316L - Ø6x150 mm - raccordement G 1/2 - Connecteur M12 - 4 contacts - IP66
Température de fonctionnement -50+250°C


SPÉCIFICATIONS

Attribut	Valeurs
Type de sonde :	Pt100
Longueur de la sonde :	150mm
Diamètre de la sonde :	6mm
Température minimale relevée :	-50°C
Température maximale relevée :	+250°C
Type de terminaison :	Connecteur M12 - 4 contacts IP66
Matière de la sonde :	Acier inoxydable 316L
Nombre de fils :	3
Précision :	Classe A



Sonde de température Pt100

Sortie connecteur M12



Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm

Sonde : Pt100 céramique DIN IEC 60751 classe A, simple enroulement utilisable en montage 2, 3 ou 4 fils ou double enroulement en 2 x 2 fils (option)

Raccord : 1/2" GAZ ou 1/4" GAZ mâle en acier inox 316 L

Raccordement électrique sur connecteur M12 - IP66 - 4 contacts


Temp. maximale d'utilisation : +200 °C

Pression max. d'utilisation : 15 bars

OPTIONS

- Autre longueur, autre diamètre ou autre raccord sur demande


SCHEMA DE BRANCHEMENT



Réf. PMS12			"Lu"
Raccord 1/2" GAZ	12	50 mm	50
Raccord 1/4" GAZ	14	100 mm	100
		150 mm	150
		200 mm	200
		250 mm	250
		300 mm	300
		350 mm	350
		400 mm	400
		500 mm	500

Sonde de température Pt100

Sortie connecteur M12 compacte



Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm

Sonde : Pt100 céramique DIN IEC 60751 classe A, simple enroulement utilisable en montage 2, 3 ou 4 fils ou double enroulement en 2 x 2 fils (option)

Raccord : 1/2" GAZ

Raccordement électrique sur connecteur M12 - IP66 - 4 contacts


Temp. maximale d'utilisation : +200 °C

Pression max. d'utilisation : 15 bars

OPTIONS

- Autre longueur, autre diamètre ou autre raccord sur demande

SCHEMA DE BRANCHEMENT



Réf. PMSC12			"Lu"
Raccord 1/2" GC	12	50 mm	50
Raccord 1/4" GC	14	100 mm	100
Raccord 3/8" GC	38	150 mm	150
		200 mm	200
		250 mm	250
		300 mm	300
		350 mm	350
		400 mm	400
		500 mm	500

Livré avec connecteur femelle

