


## Données techniques

### NATR20

Galet de came avec bague intérieure

Roulement à aiguilles, galet de came, avec cage, avec bague intérieure, bague extérieure bombée

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Marque</b>                                                | NTN    |
| <b>d - Diamètre Intérieur</b>                                | 20 mm  |
| <b>D - Diamètre Extérieur</b>                                | 47 mm  |
| <b>C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure</b> | 24 mm  |
| <b>F - Cote sous Rouleaux</b>                                | 25 mm  |
| <b>B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure</b>    | 25 mm  |
| <b>e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle</b>         | 37 mm  |
| <b>R - Rayon de la piste galet</b>                           | 500 mm |



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

## DEFINITION TECHNIQUE

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>Roulement avec / sans cage</b> | Avec     |
| <b>Classe de Jeu Radial</b>       | CN       |
| <b>Classe de précision</b>        | P0       |
| <b>Masse</b>                      | 0,246 kg |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Cr - Capacité charge dynamique</b>               | 20700000 mN |
| <b>C0r - Capacité charge statique</b>               | 33500000 mN |
| <b>Charge de la piste sphérique de galet</b>        | 4700000 mN  |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification graisse</b> | 36000 °/s   |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification huile</b>   | 48000 °/s   |
| <b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b>    | 253,15 °K   |
| <b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>     | 393,15 °K   |

