

Scheda dati

Specifiche



Toroide chiuso tipo B, VigipacT, TB60P, diametro interno 60 mm, corrente nominale 160A

LV481016

Prezzo: 1.824,00 EUR

Presentazione

Gamma	VigiPacT
Nome Dispositivo	TB60P
Tipo Prodotto	Sensore di corrente differenziale
Applicazione	Dispositivo di monitoraggio e controllo
Compatibilità Gamma	VigiPacT RHB residual current protection relay VigiPacT RHB kit di cablaggio
current sensor type	B type closed toroid
Corrente di esercizio nominale [Ie]	160 A

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50/60 Hz 0...2000 Hz
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	25 kA per 0,5 s
corrente residua di tenuta al cortocircuito	36 kA / 0,5 s conforme a IEC 60947-2
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	800 V
Categoria di sovratensione	III
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV
sistema di montaggio	Fisso (piastra di fondo) Fisso (guida DIN)
connessioni - morsetti	Connessione prefabbricata
Diametro	Interno: 60 mm
Peso Netto	0,690 kg
altezza	151 mm
larghezza	126 mm
profondità	78 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP40 corpo: IP20 connettori:
caratteristiche ambientali	Esposizione a caldo umido in servizio: categoria C2: 48 ore conforme a IEC 60068-2-56 Esposizione a caldo umido non in servizio (25...55°C, RH 95%): 28 cicli conforme a IEC 60068-2-30 Nebbia salina: Kb/2 conforme a IEC 60068-2-52
Grado di inquinamento	Livello 2 conforme a IEC 60664-1

Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Norme Di Riferimento	IEC 60947-2
Certificazioni Prodotto	CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,0 cm
Confezione 1: larghezza	19,5 cm
Confezione 1: profondità	22,0 cm
Confezione 1: peso	836,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	7,342 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 mesi

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Contenuto di metallo riciclato	0
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	3815e14f-1f03-48b5-b486-8328d0da7e28

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

