

**FAG****23138-E1A-XL-M** [🔗](#)

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231...-E1A, dimensions principales selon DIN 635-2

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Design	E1A	Sans bord central
type d'alésage	Z	Cylindrique
Cage	M	Cage laiton
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
dispositif de lubrification	Norme	Norme

dimensions principale & données de performance

d	190 mm	Alésage
D	320 mm	Diamètre extérieur
B	104 mm	Largeur
C _r	1.610.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	2.220.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	222.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	2.070 1/min	vitesse limite
n _{gr}	1.260 1/min	Vitesse de base
≈m	33,759 kg	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	204 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	306 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	2,5 mm	Rayon de gorge maximum



Dimensions

r _{min}	3 mm	Dimension minimum de chanfrein
D ₁	281,6 mm	Alésage bague extérieure
d _s	8 mm	Diamètre trou de lubrification
n _s	15 mm	Largeur rainure de lubrification

Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	200 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

e	0,3	Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y
Y ₁	2,28	Facteur de charge dynamique axiale
Y ₂	3,39	Facteur de charge dynamique axiale
Y ₀	2,23	Facteur de sécurité statique

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Gros roulements
-  Erreur d'angle et désalignement statique
-  Erreur d'angle et désalignement dynamique