



4b Externa IP40



CARATTERISTICHE TECNICHE

Custodia IP40 2M e 3M

SERIE E

Campo d'applicazione

Garage, cantine, balconi, terrazze, sottoportici, perimetro esterno di edifici, giardini, bagni pubblici, spogliatoi, cucine industriali, laboratori ecc..

Conformità

Direttiva RoHS II - 2011/65/UE + 2015/863/UE



Made in P.R.C

Custodia IP40 con presa elettrica

Custodia in materiel plastico grado di protezione IP40 con prese elettriche disponibile in 2M o 3M.







Compatibilità innesto

Bticino®, Gewiss®

Codici e ingombri

Tipo	Colore	Codice	A	B	C
2M	RAL 7035	4B.IP40.BT.CU	80,50	80,50	55,80
	RAL 7035	4B.IP40.H21	80,50	80,50	55,80
3M	RAL 7035	4B.IP40.H21.CU	100,00	70,50	50,00
	RAL 7035	4B.IP40.H21.XL	100,00	70,50	50,00

Misure in mm



Principali caratteristiche

- Grado di protezione IP40.
- Scatola estesa da 2 moduli o 3 moduli
- Resistenza al calore anormale (Glow Wire Test): 650°C
- Resistenza d'isolamento > 5MΩ a 500V D.C.
- Resistenza agli urti meccanici IK 08 (urti fino a 6J)
- Temperatura d'installazione e impiego: -25°C, +70°C
- Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I) Prodotto in Italia
- Resistente agli schizzi d'acqua e alla polvere

Caratteristiche dei materiali

Tecnopolimero termoresistente a base di ABS con elevata resistenza ai raggi UV privo di alogeni