



Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 iSW
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil	iSW
Application de l'appareil	Contrôle Isolation
Description des pôles	3P
Catégorie d'emploi	AC-22A
Aptitude au sectionnement	Oui

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 415 V CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA 50/60 Hz
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	5 KA sectionneur seulement
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	1260 A
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 KV
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente	Oui
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut ou bas : OUI
Pas de 9 mm	6
Hauteur	85 Mm
Largeur	54 Mm
Profondeur	73 Mm
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 Cycle
Durée de vie électrique	15000 Cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 50 mm ² - rigide Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 35 mm ² - flexible Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 1 x 35 mm ² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	14 Mm
Couple de serrage	3,5 N.M

Environnement

Normes	NZS 60947-3 AS 60947-3 EN 60947-3 CEI 60947-3 BS EN 60947-3
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,300 Cm
Largeur de l'emballage 1	7,300 Cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	252,000 G
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	9,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	9,900 Cm
Longueur de l'emballage 2	22,000 Cm
Poids de l'emballage 2	1,058 Kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	44
Hauteur de l'emballage 3	30,000 Cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 Cm
Poids de l'emballage 3	12,653 Kg

Durabilité de l'offre

Empreinte carbone du cycle de vie total	54 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	1.774352387733497
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.0738833760732296
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.02526622024811864
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	51.6179104477612
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	52 kg CO2 eq.
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Empreinte carbone de la fin de vie	0.6415556256158601
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.6 kg CO2 eq.
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Empreinte carbone du cycle de vie total	54
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation REACH	Déclaration REACH
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Directive UE RoHS	Conforme
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.