



4b USB P40 3.0



CARATTERISTICHE TECNICHE

Prese di corrente multistandard 250V~ USB 3.0

SERIE U

Prese di corrente multistandard 250V~
Dotata di alimentatore USB 5V-3.0A - 1 uscita frontale di tipo C

Campo d'applicazione

P40: alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, ecc.

USB: alimentazione di smartphone, tablet e fotocamere

Conformità P40

V1/2008 + V2/2011 + V3/2015 + V4/2015
Direttiva BT

Conformità USB C

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS. Direttiva ErP. Norme EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000. Regolamento alimentatori esterni (UE) n. 2019/1782 Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

Principali caratteristiche della presa USBP40 3.0

- Tensione nominale: 230 V ~
- Corrente nominale: 10A - 16A
- Alveoli attivi schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserimento della spina) 275 V ~ cos ϕ 0,6 (12,5A e 20A)
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserimento della spina) con corrente e tensioni nominali a cos ϕ 0,8
- Alveoli elastici differenziati

Principali caratteristiche degli alimentatori USB C

- Tensione in entrata: 230 V ~ 50-60 Hz
- Tensione in uscita: 5 V --- 3.0A
- Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-44) CAT III
- Dispositivo di sezionamento con distanza fra i contatti di almeno 3mm


Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Plana™	bianco	4B.V14.P40.USB	48,00	44,80	52,80
	Arkè™	bianco	4B.V19B.P40.USB	48,00	44,80	53,00
		grigio	4B.V19.P40.USB	48,00	44,80	53,00
		metal	4B.V19M.P40.USB	48,00	44,80	53,00
Bticino®	Matix™	bianco	4B.AM.P40.USB	49,00	47,00	53,00
	LivingLight™	bianco	4B.N.P40.USB	47,00	44,20	52,80
		tech	4B.NT.P40.USB	47,00	44,20	52,80
		antracite	4B.L.P40.USB	47,00	44,20	52,80
	LivingNow™	nera	4B.KG.P40.USB	44,80	44,80	53,00
		sabbia	4B.KM.P40.USB	44,80	44,80	53,00
		bianco	4B.KW.P40.USB	44,80	44,80	53,00

Misure in mm

Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®.



NOTE

Prese di corrente multistandard 250V~

Presa 2P+T 16A, multistandard, per:

- Eurospine 2P 2,5A,
 - Spine 2P e 2P+T 10A e 16A standard italiani,
 - Spine 2P+T 16A 250V standard tedesco (due moduli)
- Non realizza continuità di terra con la spina standard francese

Compatibilità spine

Standard italiano



2P 10A




2P+T 10A



2P+T 16A

Standard tedesco



2P+T

USB



USB C