



### Funda Trenzada en Meta-aramid

#### • Helagaine HEGMAN y HEGMANWO

Helagaine HEGMAN y HEGMANWO han sido diseñadas para aplicaciones que requieren protección mecánica a altas temperaturas como en aeronáutica, aeroespacial, militar, ferrocarriles y la construcción naval.

#### Ventajas y Beneficios

- Fabricada de meta-aramid (ignifugo)
- Extremadamente flexible
- Gran expansión que permite una fácil instalación, incluso en grandes longitudes
- Óptima protección mecánica de cable
- Pueden soportar los entornos más severos
- Proporcionan una excelente protección contra la abrasión, las llamas y las altas temperaturas
- Altamente resistentes a la radiación y fluidos



Helagaine HEGMAN y HEGMANWO están disponibles en varias medidas.

<b>MATERIAL</b>	Poliaramida Isoftalamida Polimetafenilena (NOMEX)
<b>Temp. Trabajo</b>	+240 °C
<b>Punto de Fusión</b>	No se funde / Carbonización cerca +370°C
<b>Flamabilidad</b>	UL94 V0 (materia prima), UL224 VW1

RoHS

TIPO	Descrip. Accorde EN6049	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Color	Largo Rollo	Código
HEGMAN-02	EN6049-003-02-5	1	2	Verde (GN)	100 m	170-02100
HEGMAN-04	EN6049-003-04-5	2	4	Verde (GN)	100 m	170-02101
HEGMAN-06	EN6049-003-06-5	4	8	Verde (GN)	100 m	170-02102
HEGMAN-08	EN6049-003-08-5	6	12	Verde (GN)	50 m	170-02103
HEGMAN-10	EN6049-003-10-5	8	16	Verde (GN)	50 m	170-02104
HEGMAN-15	EN6049-003-15-5	10	20	Verde (GN)	50 m	170-02105
HEGMAN-20	EN6049-003-20-5	12	24	Verde (GN)	50 m	170-02106
HEGMAN-25	EN6049-003-25-5	15	30	Verde (GN)	50 m	170-02107
HEGMAN-30	EN6049-003-30-5	20	40	Verde (GN)	50 m	170-02108

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas  
Corte a medida. NOMEX® es marca registrada de DuPont. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

TIPO	Descrip. Accorde EN6049	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Color	Largo Rollo	Código
HEGMANWO-02	EN6049-004-02-5	1	2	Verde (GN)	100 m	170-02000
HEGMANWO-04	EN6049-004-04-5	2	4	Verde (GN)	100 m	170-02001
HEGMANWO-06	EN6049-004-06-5	4	8	Verde (GN)	100 m	170-02002
HEGMANWO-08	EN6049-004-08-5	6	12	Verde (GN)	50 m	170-02003
HEGMANWO-10	EN6049-004-10-5	8	16	Verde (GN)	50 m	170-02004
HEGMANWO-15	EN6049-004-15-5	10	20	Verde (GN)	50 m	170-02005
HEGMANWO-20	EN6049-004-20-5	12	24	Verde (GN)	50 m	170-02006
HEGMANWO-25	EN6049-004-25-5	15	30	Verde (GN)	50 m	170-02007
HEGMANWO-30	EN6049-004-30-5	20	40	Verde (GN)	50 m	170-02008

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas  
Corte a medida. NOMEX® es marca registrada de DuPont. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.