




Données techniques

6202E

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joint frottant d'un côté

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre Intérieur	15 mm
D - Diamètre Extérieur	35 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	11 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure	21,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	30,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,6 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Masse	0,045 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	8100000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	3750000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	170000 mN
f0 - Coefficient	13.1
N lim - Vitesse limite Mécanique	84000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	243,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	3.05 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	4.95 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	3.972 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	1.986 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.381 Hz



DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	19 mm
da max - Diamètre max épaulement BI	21,1 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	31 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	0,6 mm

INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Charge radiale statique équivalente

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Dans le cas de roulement seul ou association DT :

Si $P_0 < Fr$, alors considérer $P_0 = Fr$ 