

# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

**Leverandørens navn eller varemærke** LED2WORK GmbH.

**Leverandørens adresse:** Vertrieb, Stuttgarter Straße 13A, 75179 Pforzheim, DE

**Modelidentifikation:** 2941-5011-00-LE-83p

## Lyskildetype:

|                                                             |      |                                                          |     |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----|
| Anvendt belysningsteknologi:                                | LED  | Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS): | DLS |
| Sokkeltype<br>(eller anden elektrisk komponent)             | -    |                                                          |     |
| Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): | NMLS | Tilsluttet lyskilde (CLS):                               | Nej |
| Farveindstillelig lyskilde:                                 | Nej  | Kolbe:                                                   | -   |
| Højlluminanslyskilde:                                       | Nej  |                                                          |     |
| Blændingsafskærmning:                                       | Nej  | Dæmpbar:                                                 | Nej |


## Produktparametre

| Parametre                                                                                                                                  | Værdi                   | Parametre                                                                                                                                                    | Værdi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Generelle produktparametre:</b>                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                              |       |
| Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal                                                            | 4                       | Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                    | D     |
| Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°) | 542 i Bred kegle (120°) | Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K | 5 600 |
| Tændt tilstand ( $P_{\text{tændt}}$ ), udtrykt i W                                                                                         | 4,2                     | Standbytilstand ( $P_{\text{sb}}$ ), udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                                                               | 0,00  |
| Netværksstandbyeffekt ( $P_{\text{net}}$ ), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                              | -                       | Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles                                           | 85    |

|                                                                                                |        |     |                                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm) | Højde  | 7   | Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning     | Se billede på sidste side |
|                                                                                                | Bredde | 83  |                                                                                  |                           |
|                                                                                                | Dybde  | 14  |                                                                                  |                           |
| Angivelse af ækvivalent effekt <sup>(a)</sup>                                                  |        | -   | Hvis ja, ækvivalent effekt (W)                                                   | -                         |
|                                                                                                |        |     | Farvekoordinater (x og y)                                                        | 0,330<br>0,345            |
| <b>Parametre for retningsbestemte netspændingslys-kilder:</b>                                  |        |     |                                                                                  |                           |
| Maksimal lysstyrke (cd)                                                                        |        | 307 | Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges | 111                       |
| <b>Parametre for LED- og OLED-lys-kilder:</b>                                                  |        |     |                                                                                  |                           |
| R9-farvegengivelsesindeksværdi                                                                 |        | 0   | Overlevels-faktor                                                                | -                         |
| Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor                                                                |        | -   |                                                                                  |                           |


(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant



Spektrum

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 20/08/2021



**EPREL-registreringsnummer:** 775857

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/775857>

**Leverandør:** LED2WORK GmbH (Fabrikant)

**Websted:** [led2work.com](https://led2work.com)

**Kundeservice:**

**Navn:** Vertrieb

**Websted:** [www.led2work.com](https://www.led2work.com)

**E-mail:** [info@led2work.com](mailto:info@led2work.com)

**Telefon:** +49 7231 44920-00

**Adresse:**

Stuttgarter Straße 13A

75179 Pforzheim

Tyskland