



Protection coupure

KRYTECH 585

Risque modéré - ISO C



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU C

EN 388



4X42C

ISO 13997
13 N (1325 g)

Dextérité EN ISO
21420: 5/5

CATÉGORIE 2



STANDARD
100

CQ 979/2
IFTH

Sécurité, confort et durabilité améliorés grâce à la technologie Grip & Proof

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection coupure

- Résistance à la coupure optimale



Confort

- Un gant tricoté et vanisé sans couture et une couverture optimisée du revêtement pour un maximum de confort, de dextérité et de flexibilité.



Durabilité

- Une durabilité optimale qui offre une meilleure productivité et optimise vos coûts



Productivité

- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Elle réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.



Protection de la peau

- Sans substances nocives: sans DMF



Lavabilité

- Lavable jusqu'à 3 fois à 60°C, pour allonger la durée de vie d'un gant et réduire les coûts et les déchets



Pratique

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Construction: Métalliers / Serruriers
- Industrie du Plastique
- Industrie minière
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire
- Collectivité: Voiries

APPLICATIONS

- Travaux de finition sur pièces tranchantes
- Manipulations de pièces métalliques
- Manipulation de pièces en sortie de presse
- Manipulation pose de structures métalliques
- Retrait matière post injection
- Manipulation de pièces lourdes avec risque de coupure
- Découpe et emboutissage de plaques métalliques lourdes
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe
- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)
- Maintenance et interventions en chambres froides



Protection coupure

KRYTECH 585

Risque modéré - ISO C

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES				
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)				
4	X	4	2	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	15
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir, Gris
Longueur (cm)	23-27
Tailles	7 8 9 10 11
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	2.7E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	3.0E+11 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/05/18/0907
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE