

**K81115-TV** **Cage à rouleaux axiale -CL**

Cage à rouleaux axiale K811, à simple effet,
combinable avec des rondelles de butée

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Cage	TV	Cage plastique en PA66
classe de tolérance	0-8	Groupage de rouleaux

dimensions principale & données de performance

D_{c1}	75 mm	Alésage cage
D_c	100 mm	Diamètre extérieur de cage
D_w	7,5 mm	Diamètre éléments roulants
C_a	107.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C_{0a}	350.000 N	charge stat. de base, axiale
C_{ua}	36.000 N	limite à la fatigue, axiale
n_G	3.300 1/min	vitesse limite
n_{gr}	1.190 1/min	Vitesse de base
$\approx m$	88,55 g	Poids

Cotes de montage

E_b	78 mm	Dimension piste
E_a	97 mm	Dimension piste

Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.



Afficher les détails du produit dans medias

13.11.2025, 07:18:44 UTC

SCHAEFFLER

Caractéristiques



Effort axial uni directionnel



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert