





FAG

UCF211

Corps de roulement à bride

Palier applique UCF

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	55 mm	Alésage
L	163 mm	Largeur de bride
U	58,4 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	46.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	29.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	1.520 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	3,431 kg	Poids

Cotes de montage

J	130 mm	Distance trous de fixation
N	19 mm	Trou de fixation
N ₁	130 mm	Distance trous de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	43 mm	Hauteur logement
A ₁	20 mm	Épaisseur de bride
A ₂	25 mm	Distance piste
B	55,6 mm	Largeur
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
F211	Corps de palier
UC211	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.