



Rtr B. S1/2" T&G Cutter 47.6/19mm - 1 pc

FRESA A MASCHIO PER INCASTRI

Carburo di tungsteno a micrograna con aggiunta di cobalto, progettato per garantire elevata durata e resistenza nel tempo. Lo spessore maggiorato del carburo consente numerose riaffilature.

Il carburo è brasato al corpo mediante un processo a triplo strato (argento-rame-argento), che garantisce un legame estremamente resistente.

Il processo di affilatura CNC multi-asse realizza una geometria del tagliente estremamente affilata, garantendo un'eccellente tenuta del filo e una maggiore durata dell'affilatura nel tempo.

Il rivestimento antifrizzamento riduce l'attrito, l'aderenza e l'accumulo di calore, garantendo tagli più 'freddi'. Inoltre, protegge la fresa dalla corrosione e dall'accumulo di resina.

Il dispositivo anti-ritorno è progettato per controllare la profondità di taglio e ridurre al minimo il contraccolpo.


Design in un unico pezzo per la realizzazione di giunzioni a maschio e femmina.

Permette di eseguire tagli a maschio e femmina su legno fino a 19 mm di spessore.

Profondità massima di taglio 12,8 mm.

Fresa a scanalatura di ricambio diametro 6,4 mm, referencia 4932500993.

Albero portafresa di ricambio 4932501177



ø (mm)	47.6
Article Number	4932501176
Bearing type	B5
Collar type	C6
Larghezza di taglio max (mm)	19
Lunghezza totale (mm)	71
Lunghezza utile (mm)	19
Materials suited for	Legno
Quantità confezione	1
Screws Nuts type	S7
Shank diameter [in]	1/2"