Brand of NTN corporation

Données techniques

UCFCE212

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC212G2, FCE212

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	30,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	38,7 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein	3 mm

UCFCE212
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
B - Largeur Bague Intérieure	65,1 mm
d - Diamètre arbre	60 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	-1 mm
G - Graisseur	R1/8"
H3 - Diamètre de centrage	135 mm
J - Distance entre trous de fixation	160 mm
L - Largeur / diamètre du logement	195 mm
N - Dimension trou de fixation	18 mm
S - Distance face / centre du palier	25,4 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	52500000 mN
C0 - Capacite de charge statique	32800000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	3,86 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	22 N-m