


KR16-SK-PP

Galet de roulement

Stud type track rollers KR..-SK-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, without eccentric collar, assembling aid hexagonal socket only on the flange side end face, no relubrication facility

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	PP	Joint frottant des deux côtés
profile bague extérieure	IOP	Optimized INA-profile
graisseur	Without	Sans
dispositif de lubrification	Without	Without
Assembling aid head	SK	Hexagon socket

dimensions principale & données de performance

D	16 mm	Diamètre extérieur
d_1	6 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	28 mm	Largeur
C_{rw}	3.200 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0rw}	3.450 N	Charge stat. de base, radiale
C_{urw}	465 N	Limite à la fatigue, radiale
n_{DG}	14.000 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
≈m	17,85 g	Poids

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

B_1	12,2 mm	Largeur maximum rondelle de butée
B_2	16 mm	Longueur effective du goujon
C	11 mm	Largeur, bague extérieure
C_1	0,6 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r_{min}	0,15 mm	Dimension minimum de chanfrein
d_2	12,5 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
G	M6	Filetage
l_G	8 mm	Longueur de taraudage
W	4 mm	Largeur entre plats
R	500 mm	Rayon bague extérieure profile externe

information additionnelle

M_A	3 Nm	Couple de serrage écrou

Caractéristiques



Effort radial



Lubrification à vie, sans entretien


Lubrification à la graisse


Etanche des 2 côtés

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact