

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Dimmer STD400RC/RL-DIN, 400 W

CCTDD20001

⚠ Eingestellt am: 30.12.2021

EAN Code: 3606480160646

⚠ Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 STD
Produkt- oder Komponententyp	Ferngesteuerter Dimmer
Kurzbezeichnung des Geräts	STD
Produktkompatibilität	Power regulators designed
Funktion verfügbar	Automatic load type detection

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	230 V AC Halogenlampe: 40 - 400 W 230 V AC Glühlampe: 40 - 400 W Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: 40 - 400 W Motor: 40 - 200 W Niedervolt-Halogenlampe mit herkömmlichem Transformator: 40 - 400 W Niedervolt-Halogenlampe mit Ringkern-Transformator: 40 - 300 W
Betätigungsart	Lokale Kontrolle: Drucktaster Fernsteuerung: Drucktaster
Leistungsaufnahme in VA	0,8 VA
Thermische Verluste	3 W
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC ± 10 % bei 50 Hz
Schutzart	Elektronischer Überlastschutz Elektronischer Übertemperaturschutz Elektronischer Überspannungsschutz Thermische Sicherung Single-Shot
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Angeschlossene Hilfsgeräte	Maximum 25 auxiliary pushbuttons without light indication, Entfernung: < 50 m Maximal 5 beleuchtete Hilfsgeräte-Drucktasten, Entfernung: < 50 m
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen, 2 Kabel 4 mm² oben
Höhe	85 mm
Breite	36 mm
Tiefe	62 mm
Produktgewicht	80 g

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.	

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	EN 60669-2-1
Richtlinien	73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie 89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	0...60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,100 cm
VPE 1 Breite	9,700 cm
VPE 1 Länge	9,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	136,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	19,600 cm
VPE 2 Breite	30,200 cm
VPE 2 Länge	41,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,652 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.