


**PMEY40-XL-N** **Corps de roulement à bride**

Paliers auto-aligneurs PMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

X-life

Information technique

**Votre alternative produit actuelle**


rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
H	145 mm	Hauteur de bride
U	28 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	34.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	19.800 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	910 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	1,52 kg	Poids

Cotes de montage

J	120 mm	Diamètre primitif (trous)
N	11,5 mm	Trou de fixation
Z	100 mm	Diamètre centrage
	h8	Ajustement diamètre centrage
n	4	Nombre de vis de fixation





Dimensions

A	23 mm	Hauteur logement
A ₁	11,5 mm	Épaisseur de bride
A ₂	1 mm	Distance piste
B	39,5 mm	Largeur
S	2 mm	Largeur du chanfrein
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
ME08	Corps de palier
GAY40-XL-NPP-B	Désignation roulement
KASK08	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.