

TL1550B 测试线和鳄鱼夹 (红色、黑色、绿色)



主要特性

3 Test Leads connected to Low-Leakage Probes (red, black, green), 3 Alligator Clips (red, black, green), Maximum Jaw Opening: 26 mm (1 in.), Replacement Test Lead Set for the Fluke 1550B Meg Ohm Meter Length (Lead Only): 2.6 m (8.6 feet), Cat II 1000 V, Cat III 600V.

产品概述: TL1550B 测试线和鳄鱼夹 (红色、黑色、绿色)

- 3根带低漏电探头的测试线 (红色、黑色、绿色)
- 3个鳄鱼夹 (红色、黑色、绿色)
- 最大钳口开度: 26 mm
- 测试线长度: 2.6 m
- Cat II 1000 V, Cat III 600 V, 5kV DC Max (探头)
- Cat II 1000 V, Cat III 600 V, 10 amps (鳄鱼夹)

型号



Fluke-TL 1550B

Test Leads with Alligator Clips (Red, Black, Green)

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
11/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229