


RCJTY40-XL-N


Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs RCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

X-life

Information technique





Votre alternative produit actuelle

rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
L	105 mm	Largeur de bride
H	172 mm	Hauteur de bride
U	54,2 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C_r	34.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	19.800 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	840 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	1,57 kg	Poids

Cotes de montage

J	143,5 mm	Distance trous de fixation
N	14 mm	Trou de fixation
W	4 mm	Cote sur plats
n	2	Nombre de vis de fixation

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

A	36,5 mm	Hauteur logement
A_1	13 mm	Épaisseur de bride
A_2	24 mm	Distance piste
B	49,2 mm	Largeur
V	105 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrication

information additionnelle

	CJT08-N	Corps de palier
	GYE40-XL-KRR-B	Désignation roulement
	KASK08	Couvercle de protection

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact