



Foret cylindrique court à droite, grand rendement.



Spiralbohrer, für Schwerzerspanung, rechtsschneidend

Géométrie	Hélice normale, 30° âme renforcée
Affûtage	Pointe à 118° jusqu'à 0,95mm inclus, à 135°, 4 facettes de 1,00mm à 1,40mm, 135° affûtage en croix de 1,50mm et au-dessus. (norme aéronautique NAS 907 - pointe type P3)
Traitement	Bronze
Utilisation	Utilisation en cas de fortes contraintes thermiques, matériaux à haute résistance à la traction.

Spiralwinkel	Spiralbohrer für Schwerzerspanung, rechtsschneidend
Anschliff	118° Spitzenwinkel - bis einschließlich 0,95mm Ø. 135° Vier-Flächen-Anschliff - 1,00 mm Ø bis einschließlich 1,40 mm Ø. 135° Kreuzanschliff - Größen ab 1,50 mm Ø.
Oberfläche	Bronze
Anwendung	Verwendbar für Bohrvorgänge, bei denen größere Wärmeentwicklung entsteht, wie z.B. bei Materialien mit höherer Festigkeit und besonders in der Flugzeugindustrie



Boren voor serieproductie, rechtse uitvoering

Spaangroef	Standaard rechste spiraalhoek met sterk kernontwerp
Punthoek	118° punt - voor boren t/m 0,95mm, 135° viervlakspunt - 1,00mm t/m 1,40mm, 135° splitpoint - voor boren van 1,50mm en groter. (split point Splitpoint aanslijping volgens lucht - en ruimtevaartspecificatie NAS 907 - Type P3 punt)
Oppervlaktebeh	Bronze
Toepassing	For use when greater heat is generated during drilling e.g. on higher tensile tougher materials and in particular, the Aerospace industry.

Entry Code	d ₁ Ø _{h8} Inch / mm	d ₁ Ø _{h8} mm	l ₂ mm	l ₁ mm	Entry Code	d ₁ Ø _{h8} Inch / mm	d ₁ Ø _{h8} mm	l ₂ mm	l ₁ mm	Entry Code	d ₁ Ø _{h8} Inch / mm	d ₁ Ø _{h8} mm	l ₂ mm	l ₁ mm
A777.3		0,30	3	19	A7771.4		1,40	18	40	A7772.7		2,70	33	61
A777.35		0,35	4	19	A7771.5		1,50	18	40	A7777/64	7/64	2,78	33	61
A777.4		0,40	5	20	A7771/16	1/16	1,59	20	43	A7772.8		2,80	33	61
A777.45		0,45	5	20	A7771.6		1,60	20	43	A7772.9		2,90	33	61
A777.5		0,50	6	22	A7771.7		1,70	20	43	A7773.0		3,00	33	61
A777.55		0,55	7	24	A7771.8		1,80	22	46	A7773.1		3,10	36	65
A777.6		0,60	7	24	A7771.9		1,90	22	46	A7771/8	1/8	3,18	36	65
A777.65		0,65	8	26	A7775/64	5/64	1,98	24	49	A7773.2		3,20	36	65
A777.7		0,70	9	28	A7772.0		2,00	24	49	A7773.3		3,30	36	65
A777.8		0,80	10	30	A7772.1		2,10	24	49	A7773.4		3,40	39	70
A777.9		0,90	11	32	A7772.2		2,20	27	53	A7773.5		3,50	39	70
A777.95		0,95	11	32	A7772.3		2,30	27	53	A7779/64	9/64	3,57	39	70
A7771.0		1,00	12	34	A7773/32	3/32	2,38	30	57	A7773.6		3,60	39	70
A7771.1		1,10	14	36	A7772.4		2,40	30	57	A7773.7		3,70	39	70
A7771.2		1,20	16	38	A7772.5		2,50	30	57	A7773.8		3,80	43	75
A7771.3		1,30	16	38	A7772.6		2,60	30	57	A7773.9		3,90	43	75

Entry Code	d ₁ Øh ₈ Inch /	d ₁ Øh ₈ mm	l ₂ mm	l ₁ mm	Entry Code	d ₁ Øh ₈ Inch /	d ₁ Øh ₈ mm	l ₂ mm	l ₁ mm	Entry Code	d ₁ Øh ₈ Inch /	d ₁ Øh ₈ mm	l ₂ mm	l ₁ mm
A7775/32	5/32	3,97	43	75	A7776.7		6,70	63	101	A7779.4		9,40	81	125
A7774.0		4,00	43	75	A77717/64	17/64	6,75	69	109	A7779.5		9,50	81	125
A7774.1		4,10	43	75	A7776.8		6,80	69	109	A7773/8	3/8	9,53	87	133
A7774.2		4,20	43	75	A7776.9		6,90	69	109	A7779.6		9,60	87	133
A7774.3		4,30	47	80	A7777.0		7,00	69	109	A7779.7		9,70	87	133
A77711/64	11/64	4,37	47	80	A7777.1		7,10	69	109	A7779.8		9,80	87	133
A7774.4		4,40	47	80	A7779/32	9/32	7,14	69	109	A7779.9		9,90	87	133
A7774.5		4,50	47	80	A7777.2		7,20	69	109	A77725/64	25/64	9,92	87	133
A7774.6		4,60	47	80	A7777.3		7,30	69	109	A77710.0		10,00	87	133
A7774.7		4,70	47	80	A7777.4		7,40	69	109	A77710.1		10,10	87	133
A7773/16	3/16	4,76	52	86	A7777.5		7,50	69	109	A77710.2		10,20	87	133
A7774.8		4,80	52	86	A77719/64	19/64	7,54	75	117	A77713/32	13/32	10,32	87	133
A7774.9		4,90	52	86	A7777.6		7,60	75	117	A77710.5		10,50	87	133
A7775.0		5,00	52	86	A7777.7		7,70	75	117	A77727/64	27/64	10,72	94	142
A7775.1		5,10	52	86	A7777.8		7,80	75	117	A77710.8		10,80	94	142
A77713/64	13/64	5,16	52	86	A7777.9		7,90	75	117	A77711.0		11,00	94	142
A7775.2		5,20	52	86	A7775/16	5/16	7,94	75	117	A7777/16	7/16	11,11	94	142
A7775.3		5,30	52	86	A7778.0		8,00	75	117	A77711.2		11,20	94	142
A7775.4		5,40	57	93	A7778.1		8,10	75	117	A77711.5		11,50	94	142
A7775.5		5,50	57	93	A7778.2		8,20	75	117	A77729/64	29/64	11,51	94	142
A7777/32	7/32	5,56	57	93	A7778.3		8,30	75	117	A77711.8		11,80	94	142
A7775.6		5,60	57	93	A77721/64	21/64	8,33	75	117	A77715/32	15/32	11,91	101	151
A7775.7		5,70	57	93	A7778.4		8,40	75	117	A77712.0		12,00	101	151
A7775.8		5,80	57	93	A7778.5		8,50	75	117	A77712.2		12,20	101	151
A7775.9		5,90	57	93	A7778.6		8,60	81	125	A77731/64	31/64	12,30	101	151
A77715/64	15/64	5,95	57	93	A7778.7		8,70	81	125	A77712.5		12,50	101	151
A7776.0		6,00	57	93	A77711/32	11/32	8,73	81	125	A7771/2	1/2	12,70	101	151
A7776.1		6,10	63	101	A7778.8		8,80	81	125	A77712.8		12,80	101	151
A7776.2		6,20	63	101	A7778.9		8,90	81	125	A77713.0		13,00	101	151
A7776.3		6,30	63	101	A7779.0		9,00	81	125	A77713.5		13,50	108	160
A7771/4	1/4	6,35	63	101	A7779.1		9,10	81	125	A77714.0		14,00	108	160
A7776.4		6,40	63	101	A77723/64	23/64	9,13	81	125	A77714.5		14,50	114	169
A7776.5		6,50	63	101	A7779.2		9,20	81	125	A77715.0		15,00	114	169
A7776.6		6,60	63	101	A7779.3		9,30	81	125	A77715.5		15,50	120	178
										A77716.0		16,00	120	178