




## KKA\*P-\*F, Coupleurs S, Acier inoxydable, Modèle taraudé KKA6P-04F-1

### Fiche technique


### General series information

- Modèle taraudé.
- Taille du corps: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
- Orifice: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.

### Spécifications standards

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille du corps                 | 6 (1/2)                                                                                                            |
| Orifice                         | Rc 1/2                                                                                                             |
| Clapet antiretour intégré       | 1 (Sans clapet)                                                                                                    |
| Pression du fluide              | Air, Eau                                                                                                           |
| Pression maximale d'utilisation | 1.0 MPa                                                                                                            |
| Pression minimale d'utilisation | 0 kPa                                                                                                              |
| Pression d'épreuve              | 10 MPa                                                                                                             |
| Température ambiante max.       | 150 °C (Ne pas utiliser avec de la vapeur)                                                                         |
| Température ambiante min.       | -5 °C (hors gel)                                                                                                   |
| Surface effective               | 54.2 mm <sup>2</sup>                                                                                               |
| Principe d'étanchéité           | Avec filetage préteflonné                                                                                          |
| F170-Non-greased_specification  | Sans graisse. Partie élastique : revêtement en Viton, (Partie mobile : plaqué avec une matière contenant du Viton) |
| Matériel                        | Partie métallique : Acier inox 304, élastique : Gomme fluorée (Viton)                                              |
| Poids                           | 0.050 Kg                                                                                                           |

## Dimensions



## Information supplémentaire

Catalogue

[KK-C\\_FR.pdf](#)