

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné - Resi9 - télerupteur - 1NO - 16A

R9PCL116W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.882 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Gamme                             | Resi9                              |
| Nom du produit                    | Resi9 XP TL                        |
| Type de produit ou équipement     | Télerupteur                        |
| Application de l'appareil         | Contrôle à distance                |
| Description des pôles             | 1P                                 |
| Composition des contacts de pôles | 1 NO                               |
| Composition contact auxiliaire    | Sans                               |
| Type de réseau                    | CA                                 |
| Normes                            | EN/IEC 60669-1<br>EN/IEC 60669-2-2 |
| Certifications du produit         | NF                                 |

### Complémentaires

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| [In] courant nominal                | 16 A                            |
| Fréquence du réseau                 | 50 Hz                           |
| [Ue] tension assignée d'emploi      | 250 V CA 50 Hz                  |
| Type de commande                    | Commande manuelle et à distance |
| Type de technologie                 | Électromécanique                |
| Type de signal de commande          | Impulsion                       |
| Fréquence de commutation            | 5 commutations/minute           |
| Durée de l'impulsion                | 50 ms                           |
| Type de commande à distance         | Bouton-poussoir lumineux 3 mA   |
| Signalisation locale                | Indication ON/OFF               |
| [Uc] tension circuit de commande    | 230 V CA 50 Hz                  |
| Puissance d'appel de l'alimentation | 19 VA                           |
| Mode d'installation                 | Encliquetable                   |
| Support de montage                  | Rail DIN                        |
| Pas de 9 mm                         | 2                               |
| Hauteur                             | 86,5 mm                         |
| Largeur                             | 18 mm                           |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondeur                    | 68,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Couleur                       | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Durée de vie électrique       | AC-21: 200000 cycle<br>AC-22: 100000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mode de raccordement          | Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 1 flexible fil(s) 4 mm <sup>2</sup><br>Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 2 flexible fil(s) 1,5 mm <sup>2</sup><br>Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 2 flexible avec embout fil(s) 1,5 mm <sup>2</sup><br>Circuit de puissance: borne du type à cage, bas pour 2 rigide fil(s) 1,5 mm <sup>2</sup><br>Circuit de commande: borne du type à cage, haut pour 2 flexible fil(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup><br>Circuit de commande: borne du type à cage, haut pour 2 flexible avec embout fil(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup><br>Circuit de commande: borne du type à cage, haut pour 2 rigide fil(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> |
| Longueur de dénudage des fils | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Couple de serrage             | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Segment de marché             | Résidentiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Environnement

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Degré de protection IP                         | IP20        |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20...50 °C |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -40...70 °C |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 6,800 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,300 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 104,000 g |
| Type d'emballage 2             | S01       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 18        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 2,060 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 0.9 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|----------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again




### Réemballer et réusiner

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Checked &  
repacked by

