

特点

- 多用途焊锡丝、可用于各种用途 焊接任务
- 适用于焊接所有必须符合 rohs 标准的产品
- 介于 217-219°C 之间的熔点
- 助焊剂含量 3.3%

RS Pro 无铅焊接、+217°C 熔点

RS 号: 800-7655



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

由深受 RS Pro 品牌提供的这款 RS 锡丝是基于树脂的 SAC305 焊锡丝。SAC305 是专门配制的无铅合金、包含 96.5% 锡、3% 银和 0.5% 铜。SAC305 合金属于 jeida 推荐无铅焊料、符合 j - 标准 006 。

一般规格

产品表单	钢丝
熔点	217°C 至 219°C
银百分比	3%
百分比锡	96.5%
助焊剂类型	roin 为基础
助焊剂含量百分比	3.3%
铜百分比	0.5%
应用	在将电气元件固定到集成电路板上时、模制以将元件固定在焊接点中、还可用于在维修、原型设计和生产中进行轻度钎焊。

机械规格

电线直径	1.01mm
商品重量	250g

操作环境规格

烙铁头温度	360°C 至 400°C
-------	---------------

认证

符合标准	j-标准 004 ; j-标准 006
------	---------------------

