



MHL2, Pince pneumatique, serrage en parallèle, grande ouverture

MHL2-10D2

Fiche technique

General series information

- Alésages : 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm.
- Plage de course d'ouverture/fermeture : 20-200 mm.
- Compatible avec les détecteurs.



Pince, prise interne, double effet avec aimant intégré sur le piston


Spécifications standards

Alésage	10mm
Taraudage	(Taraudage M5 -10~25mm) (Rc-32~40mm)
Course d'ouverture et fermeture	2 (Ouverture extra large)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Pression maximale d'utilisation	0.6 MPa
F007-MIN_OP_PRESSURE	0.15 Mpa
Température ambiante max.	60 ºC
Température ambiante min.	-10 ºC
Répétitivité	± 0.1 mm
Lubrification	Non requise
Effort de maintien effectif par doigt (0.5 MPa)	14 N
Fluide	Air
Fréquence d'utilisation max.	40 c.p.m.
Type	Double effet
Gripping point distance	40 mm

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Dimensions



Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Information supplémentaire

Catalogue	MHL2_FR.pdf
Operation manuals	OM_MHL2_OMC0028EN.pdf

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr