





## Coudé - AS\*2\*1F-A AS3201F-02-10SA

### Fiche technique

### General series information

- Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.




*Clapet antiretour, régulateur de débit  
unidirectionnel, réglable*

### Spécifications standards


|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Série salle blanche                          | Sans                                                 |
| Taille du corps                              | 3 (3/8)                                              |
| Type                                         | 2 (Coudé)                                            |
| Type de Réglage                              | 0 (Réglage à l'échappement)                          |
| Filetage                                     | R ou Filetage M                                      |
| Orifice                                      | 02 (1/4)                                             |
| Cotes sur plats (H)                          | Taille du corps 1: 9mm; Taille du corps 2, 3, 4 sans |
| Diam. ext. du tube applicable                | Ø10                                                  |
| Joint                                        | S (Prétéflonné)                                      |
| Exécutions spéciales                         | Sans                                                 |
| Pression du fluide                           | Air                                                  |
| Température maximum du fluide                | 60 °C                                                |
| Température minimum du fluide                | -5 °C                                                |
| Pression maximale d'utilisation              | 1 MPa                                                |
| Pression minimale d'utilisation              | 0.1 MPa                                              |
| Pression d'épreuve                           | 1.5 MPa                                              |
| Température ambiante max.                    | 60 °C                                                |
| Température ambiante min.                    | -5 °C                                                |
| Coefficient de pression critique             | 0.3                                                  |
| Conductance sonique dm <sup>3</sup> /(s·bar) | 3.3                                                  |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Nombre de tours de la vis | 10       |
| Poids                     | 0.042 Kg |

Dimensions



Constructions



Nomenclature      Réglage à l'échappement      Réglage à l'admission

| N° | Description   | Matière | Note          |
|----|---------------|---------|---------------|
| 1  | Corps A       | PBT     |               |
| 2  | Corps B       | Laiton  | Electrozingué |
| 3  | Molette       | POM     |               |
| 4  | Vis           | PBT     |               |
| 5  | Entretoise    | Laiton  | Electrozingué |
| 6  | Joint en U    | HNBR    |               |
| 7  | Joint torique | NBR     |               |
| 8  | Joint torique | NBR     |               |
| 9  | Raccord       | —       |               |
| 10 | Joint         | NBR     |               |

## Information supplémentaire

Catalogue

[AS-1F\\_FG-A-Dd\\_FR.pdf](#)