


产品参数表

规格



ModiconM172 高性能28I/O口，以太网，Modbus

TM172PBG28R

主要信息

产品系列	莫迪康M171/M172
产品类型	可编程控制器
应用类型	HVAC抽水方案
变量	可编程
Total inputs/outputs	28
离散量输入数量	8
离散量输出数量	1 适用 继电器输出 SPDT 包含独立的共同点 3 适用 继电器输出 SPST 包含相同的共同点 2 适用 继电器输出 SPST 包含相同的共同点 2 适用 继电器输出 SPST 包含独立的共同点
离散量输出电流	1 A 适用 继电器 SPDT 3 A 适用 继电器 SPST
模拟量输入数量	8 可成对配置
输出量	2 电压, 范围: 0...10 V 2 电压/电流, 范围: 4...20 mA or 0...10 V or PWM (2 kHz)

补充信息

端口量	1 CAN 端口 - 螺钉接线端 1 USB (Type-A) - A型母口USB 1 Mini-B型USB - USB设备端口的Mini-B 2 RS485 - 螺钉接线端 (Modbus串行链路或BACnet MS/TP) 1 Ethernet - RJ45 (Modbus TCP与带Web服务器的BACnet IP)
输入/输出数	8 数字量输入(s) 8 模拟量输入(s) 4 模拟量输出(s) 8 数字量输出(s)
离散量输入逻辑	阱或源 (正/负)
离散量输入电压	24 V AC/DC
离散量输入电流	2.5 mA
输入阻抗	10 kOhm
模拟量输入类型	阻抗 0...1500 hOhm 阻抗 0...300 daOhm NTC 温度探针 - 50...110 °C - 分辨率: 0.1 °C (扩展) 电压 0...10 V NTC 温度探针 - 40...150 °C - 分辨率: 0.1 °C 电流 0...20 mA/4...20 mA PTC 温度探针 - 55...150 °C - 分辨率: 0.1 °C 电压 0...5 V (绝对或比率) Pt 1000 温度探针 - 200...850 °C - 分辨率: 0.1 °C
传感器电源	5 V 直流 在...上 50 mA 由控制器供给 24 V 直流 在...上 150 mA 由控制器供给

免责声明：本文档不构成要约，不适用于特定应用，使用时请仔细阅读产品说明。

额定电源电压 [Us]	24 V +/- 10 % AC 20...38 V DC
功耗 [W]	15 W 在...上 24 V AC/DC
实时时钟	内置 clock at -20...60 °C
显示类型	无显示
过电压类别	II
本地信号指示	1 个LED (红色) for 可编程 1 个LED (黄色) for 可编程 1 个LED (绿色) for 可编程 1 个LED (绿色) for 电源
安装方式	DIN 导轨安装 带有附件的面板安装
宽度	144 mm
高度	110 mm
深度	60.5 mm
净重	0.3 kg

环境

符合指令	86/188/EEC - 物理代理 (噪声) 指令 2006/95/EC - 低压指令
符合标准	IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-2 EN 60068-2-27 EN 60730-1 EN 60068-2-6 Fc UL 60730-1 UL 60730-2-9 IEC 61000-4-4 CAN/CSA-E60730-1 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-6 CSA E60730-2-9 EN 60730-2-9 UL94 (material V0)
产品认证	CSA EAC RCM CE cURus
环境温度	-20...60 °C 符合 UL 60730-1 -20...65 °C 有降容 符合 UL 60730-1
贮存环境温度	-30...70 °C
相对湿度	5...95 % 非冷凝
IP 保护等级	IP20
污染等级	2
工作海拔	0...2000 m

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	13.200 cm
包装1：宽度	9.000 cm

包装1：长度	18.500 cm
包装重量	368.000 g
包装2：包装单位类型	S02
包装2：包装单位数量	6
包装2：高度	15.000 cm
包装2：宽度	30.000 cm
包装2：长度	40.000 cm
包装2：毛重	2.450 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	675
产品环境概况(PEP)	产品环境文件

Use Better


材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
SCIP编号	2c365b3a-5b0a-48fd-acc7-751c89a723a2
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

尺寸图


尺寸



安装和间隙


安装位置

正确的安装位置




可接受的安装位置


控制器可以在温度降额（最高环境温度：60 °C (140 °F)）的情况下水平朝上安装。



不正确的安装位置





间隙




接线


电源

24 Vac	24 Vdc
 The diagram shows an AC power source labeled '~ 24 V' connected to a terminal block with two terminals, '+' and '-'. A fuse labeled '(1)' is connected in series between the AC source and the terminal block.	 The diagram shows a DC power source labeled '= 24 V' connected to a terminal block with two terminals, '+' and '-'. A fuse labeled '(1)' is connected in series between the DC source and the terminal block.
(1) T 型熔断器 2 A	


CN3 快速数字量输入




CN4 数字量输入



CN7、CN8、CN9、CN6 高压继电器 SPST 数字量输出



CN5 模拟量输入




- (1) 最大电流：50 mA。
- (2) 最大电流：150 mA。

CN2 模拟量输出



AO3、AO4 也可用作 PWM 发生器，最高为 2kHz。

CN18 CAN 扩展总线端口



CN19、CN1 CAN 扩展总线端口

