



# Données techniques

## UCFL207-20


Paliers auto-aligneurs

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

### COMPOSITION DU KIT

UC207-20G2, FL207

### VISUEL(S)



### DEFINITION TECHNIQUE

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Marque                                                                    | SNR     |
| A - Hauteur du logement                                                   | 34 mm   |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride                            | 14 mm   |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 44,4 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure                                              | 42,9 mm |



## DEFINITION TECHNIQUE

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>d - Diamètre arbre</b>                                                 | 31,75 mm |
| <b>e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement</b> | 19 mm    |
| <b>G - Graisseur</b>                                                      | M6x1     |
| <b>H - Longueur, largeur ou diamètre du logement</b>                      | 161 mm   |
| <b>J - Distance entre trous de fixation</b>                               | 130 mm   |
| <b>L - Largeur / diamètre du logement</b>                                 | 90 mm    |
| <b>N - Dimension trou de fixation</b>                                     | 16 mm    |
| <b>S - Distance face / centre du palier</b>                               | 17,5 mm  |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>C - Capacité de charge dynamique</b>  | 25700000 mN |
| <b>C0 - Capacité de charge statique</b>  | 15200000 mN |
| <b>Température min de fonctionnement</b> | 253,15 °K   |
| <b>Température max de fonctionnement</b> | 373,15 °K   |

## AUTRES FONCTIONNALITES

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Masse</b>                                               | 1,23 kg |
| <b>Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage</b> | 8 N-m   |

