





## MHZJ2, Pince pneumatique, serrage en parallèle, avec soufflet MHZJ2-10D

### Fiche technique

### General series information

- Pince pneumatique parallèle avec soufflet de protection
- Alésages de 6 mm à 25 mm
- Double effet ou simple effet disponibles
- Trois types de soufflet disponibles
- Compatible avec les détecteurs



*Pince, prise interne, double effet avec aimant intégré sur le piston*


### Spécifications standards

|                                                          |                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Alésage                                                  | 10mm                                               |
| Mouvement                                                | D (Double effet)                                   |
| Option du corps                                          | Modèle de base                                     |
| Cache-poussière                                          | Caoutchouc en chloroprène (CR)                     |
| Détecteur                                                | Sans détecteur                                     |
| Câble ou connecteur précâblé                             | Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur) |
| Nombre                                                   | 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)     |
| Pression maximale d'utilisation                          | 0.7 MPa                                            |
| F007-MIN_OP_PRESSURE                                     | 0.2 MPa                                            |
| Température ambiante max.                                | 60 °C                                              |
| Température ambiante min.                                | -10 °C                                             |
| Répétitivité                                             | ± 0.01 mm                                          |
| Masse                                                    | 60 g                                               |
| Lubrification                                            | Sans lubrification                                 |
| Effort de maintien effectif par doigt, externe (0.5 MPa) | 9.8 N                                              |
| Effort de maintien effectif par doigt, innen (0.5 MPa)   | 17 N                                               |
| Fluide                                                   | Air                                                |
| Fréquence d'utilisation max.                             | 180 c.p.m.                                         |

Course par mâchoire de préhension

4 mm

Dimensions



## Information supplémentaire

Catalogue

[MHZ\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_MHZ2\\_OMD0047EN-A.pdf](#)

[OM\\_MHZJ2\\_OMC0050EN-A.pdf](#)