



FAG

6230

Roulement à billes

Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d'acier

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	Sans	Sans
Cage	JN	Tôle d'acier
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
stabilisation dimensionnelle	S1	Stabilisation dimensionnelle (200°)
lubrifiant	Sans	Sans
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
type d'alésage	Z	Cylindrique

dimensions principale & données de performance

d	150 mm	Alésage
D	270 mm	Diamètre extérieur
B	45 mm	Width
C _r	187.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	168.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	8.100 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	3.350 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	3.350 1/min	Vitesse de base
≈m	10,3 kg	Poids



Cotes de montage

$d_{a\ min}$	164 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$D_{a\ max}$	256 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
$r_{a\ max}$	2,5 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\ min}$	3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	229,15 mm	Diamètre d'épaulement bague extérieure
d_1	191,6 mm	Diamètre d'épaulement bague intérieure

Plage de température

$T_{\ min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\ max}$	200 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

f_0	15,2	Facteur de calcul
-------	------	-------------------

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert