




GE25-AW

Rotule

Rotule GE...-AW, axiale/oblique, sans maintenance

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Maintenance	Maintenance free
revêtement	Sans
tissu	ELGOGLIDE

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage roulement
D	62 mm	Diamètre extérieur roulement
T	22,5 mm	Hauteur
B	16 mm	Largeur bague intérieure
C _a	388.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	646.000 N	charge stat. de base, axiale
≈m	0,377 kg	Poids

Cotes de montage

r _{1smin}	1 mm	Distance de bord
r _{2smin}	0,3 mm	distance de bord
d _{a max}	45 mm	distance de raccordement bague intérieure
D _{a min}	39 mm	Diamètre de raccordement logement



Dimensions

d _K	66 mm	Diamètre de bille
d ₂	57,5 mm	diamètre oeuillet extérieur
d ₃	45 mm	Diamètre de la surface frontale de la rondelle arbre
D ₁	34,5 mm	Alésage rondèle logement
C	17 mm	Largeur bague extérieure
s	14 mm	Distance entre surfaces planes
α	7 °	angle de basculement
d _{OT}	0 mm	Alésage roulement, tolérance haute
d _{UT}	-0,01 mm	alésage roulement, tolérance basse
D _{OT}	0 mm	Diamètre extérieur, tolérance haute
D _{UT}	-0,013 mm	Diamètre extérieur, tolérance basse
T _{OT}	0 mm	Hauteur, tolérance haute
B _{OT}	0 mm	Largeur bague intérieure, tolérance haute
T _{UT}	-0,4 mm	Hauteur, tolérance basse
B _{UT}	-0,24 mm	Largeur bague intérieure, tolérance basse
C _{OT}	0 mm	Largeur bague extérieure, tolérance haute
C _{UT}	-0,24 mm	Largeur bague extérieure, tolérance basse

Plage de température

T _{min}	-50 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	150 °C	Température de fonctionnement max.



Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Lubrification à vie, sans entretien



Ouvert



Erreur d'angle et désalignement statique



Erreur d'angle et désalignement dynamique