



PVC-isolatietapes

- HelaTape Wrap 25 - PVC-corrosiebeschermingstape



HelaTape Wrap 25 kan zowel boven- als ondergronds worden toegepast.

Hoofdkenmerken

- speciale lijmlaag
- uitstekende bescherming tegen corrosie
- volledige bescherming tegen mechanische, elektrische en omgevingsinvloeden
- bestand tegen UV-straling, bacteriën en schimmels
- toepasbaar in zowel boven- als ondergrondse applicaties

MATERIAAL	Polyvinylchloride (PVC)
Doorslagspanning	10 kV
Hechting op staal	2,4 N/10 mm
Hechting op dragermateriaal	2,0 N/10 mm
Breekspanning	250 %
Breeksterkte	44 N/10 mm
Gebruikstemperatuur	+105 °C



- HelaTape Wrap 25 - PVC-corrosiebeschermingstape

TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
HTAPE-WRAP25-25x30	0,25	25,0	30,0 m	zwart (BK)	710-00800
HTAPE-WRAP25-38x30	0,25	38,0	30,0 m	zwart (BK)	710-00801
HTAPE-WRAP25-50x30	0,25	50,0	30,0 m	zwart (BK)	710-00802
HTAPE-WRAP25-100x30	0,25	100,0	30,0 m	zwart (BK)	710-00803

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

- HelaTape Shield 310 - geleidende tape voor afscherming

TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
HTAPE-SHIELD310	0,76	19,0	4,6 m	zwart (BK)	711-00000
	0,76	38,0	9,1 m	zwart (BK)	711-00001

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

HelaTape Power - rubber en hoogspanningstapes

- HelaTape Shield 310 - geleidende tape voor afscherming



HelaTape Shield 310 is een zelfvulkaniserende geleidende tape voor het afschermen van hoogspanningsverbindingen.

Hoofdkenmerken

- uit rubber vervaardigde zelfvulkaniserende tape
- bescherming, afdichting en isolatie voor laag-, midden- en hoogspanning
- homogene massa, voor zowel isolatie als vochtbestendigheid

MATERIAAL	Ethyleen Propyleen Rubber (EPR)
Gebruikstemperatuur	+90 °C
Maximale gebruikstemperatuur (met tussenpozen)	+130 °C
Waterabsorptie	0,02 %
Treksterkte	2,0 MPa
Breekspanning	600 %
Volumeweerstand	870 Ω cm

