




**RCJTY25-TV-VA-FD** [🔗](#)

Corps de roulement à bride

Corps de roulement à bride, conception FD

Information technique



Votre alternative produit actuelle

|                                    |       |                                         |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| matière spéciale                   | TV    | Logement en plastique                   |
| Matériaux                          | TV-FD | Plastic for food industry               |
| roulement résistant à la corrosion | VA    | Roulement inox résistant à la corrosion |

dimensions principale & données de performance

|                   |          |                               |
|-------------------|----------|-------------------------------|
| d                 | 25 mm    | Alésage                       |
| L                 | 70 mm    | Largeur de bride              |
| H                 | 130 mm   | Hauteur de bride              |
| U                 | 37,1 mm  | Hauteur totale de l'ensemble  |
| C <sub>r</sub>    | 11.900 N | Charge dyn. de base, radiale  |
| C <sub>0r</sub>   | 6.300 N  | Charge stat. de base, radiale |
| C <sub>ur</sub>   | 335 N    | Limite à la fatigue, radiale  |
| C <sub>0r G</sub> | 11.100 N | Capacité de charge (logement) |
| ≈m                | 0,33 kg  | Poids                         |

Cotes de montage

|   |        |                            |
|---|--------|----------------------------|
| J | 99 mm  | Distance trous de fixation |
| N | 11 mm  | Trou de fixation           |
| W | 2,5 mm | Cote sur plats             |



### Dimensions

|                |             |                                              |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|
| A              | 29,1 mm     | Hauteur logement                             |
| A <sub>1</sub> | 13,5 mm     | Épaisseur de bride                           |
| A <sub>2</sub> | 17 mm       | Distance piste                               |
| B              | 34,1 mm     | Largeur                                      |
| B <sub>3</sub> | 34,1 mm     | Distance housing centre to cap end           |
| S <sub>1</sub> | 19,8 mm     | Distance raceway to locking device           |
| V              | 70 mm       | Diamètre d'épaulement logement               |
| Q              | 1/4"-28 UNF | Taraudage de raccordement pour lubrification |

### information additionnelle

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| GEH.CJT05-TV-WHT        | Corps de palier         |
| GYE25-KRR-B-FA107-VA-FD | Désignation roulement   |
| KASK05-S-G-WHT          | Couvercle de protection |

### Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 100 °C | Température de fonctionnement max. |