

Presentazione

Gamma	Odace
Tipo prodotto	Caricatore USB
Applicazione	Charger
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Montaggio dispositivo	Incasso
Type of USB power supply	USB type A + C
Tipo di connessione integrata	1 USB type A 5 V DC, massima corrente di carico: 2.4 A 1 USB type C 5 V DC, massima corrente di carico: 2.4 A
Condizioni d'impiego	All'interno

Caratteristiche tecniche

Colore	Alluminio
Corrente in uscita	2.4 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	100...240 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz
Consumo massimo in W	0,1 W
Potenza nominale di uscita	18 W
Materiale	Plastica: housing
Tipo di protezione	Cortocircuito Surge Sovratemperatura Sovratensione Sovracorrente
Numero di terminali	2 morsetti a vite
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1
Capacità di connessione a serraggio	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² per rigido cavi 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² per flessibile cavi
Lunghezza di spelatura fili	7 mm
Tipologia fissaggio	Con viti
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42 mm
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura ambiente	0...40 °C
Certificazioni prodotto	EAC
Classe di isolamento	Classe II
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP20

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	 Sì