

# AGILA TWIN

**1970PJP075P50**

EAN 4031582428452

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

## Données techniques

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Diamètre de roue             | 75 mm                  |
| Largeur de roue              | 25 mm                  |
| Dimension de platine         | 77 x 67 mm             |
| Distance entre axe           | 61,5/56 x 51,5/46,5 mm |
| Diamètre des trous           | 8,5 mm                 |
| Déport                       | 31.4 mm                |
| Diamètre d'encombrement      | 137.8 mm               |
| Hauteur                      | 99 mm                  |
| Résistance à la température  | - 20 / + 60 °C         |
| Norme                        | EN_12530               |
| Poids                        | 0.58 kg                |
| Rayon d'encombrement         | 68.9 mm                |
| Dureté du bandage            | Shore A 87             |
| Capacité de charge dynamique | 85 kg                  |
| Capacité de charge statique  | 170 kg                 |

## Propriétés

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement  | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement       | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                    | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |

## Construction et montage

