

## CARACTERISTIQUES

- Protection de câble
- Construction fendue
- Risque d'incendie considérablement plus faible, grâce à la nature auto-extinguible
- Les fentes sont de 8 mm

## Goulotte de panneau à fente grise de RS Pro - fente ouverte, W25 mm x D30mm, L2m, PVC

RS code commande : 758-9279

Image



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Présentée par RS Pro, cette goulotte de câble en PVC à fente ouverte est polyvalente et économique. Utilisée dans toute application où la protection de câble est essentielle, cette goulotte de câble est équipée de fentes flexibles pour permettre un glissement facile du couvercle de câble. La structure à fente ouverte permet également d'enfiler les câbles à n'importe quel point. La goulotte est fabriquée en PVC résistant aux chocs et à la déformation, et est auto-extinguible conformément à UL94-V2. Ceci signifie qu'elle est adaptée pour les applications commerciales, avec l'accent sur la sécurité et une longue durée de vie. Cette goulotte de câble est idéale pour le câblage de tableaux de distribution des applications informatiques ou les cordons d'alimentation et de réseau dans un environnement de bureau ou d'usine. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité.

## Caractéristiques

Type de goulotte/chaîne	Goulotte de panneau fendue
Matériau	PVC
Couleur	Gris
Comportement au feu	Auto-extinguible
Applications	Bureaux et espaces de travail intérieurs, à différentes longueurs, ateliers électriques, écoles, hôpitaux, hôtels et partout où les clients marchent entre les câbles

## Spécifications mécaniques

Longueur	2m
Largeur	25mm
Profondeur	30mm
Type de fente	Ouvert
Fente	8 mm

## Spécifications de l'environnement de

<b>Plage de température de fonctionnement : -</b>	Jusqu'à 50 °C.
<b>Température de service maximale</b>	85 °C


## Homologations

<b>Normes Met</b>	Ce, CSA, conforme RoHS, UL 94 V-0, UL 94 V-2, UL E97527
-------------------	---

RS Stock Number	W (mm)	H (mm)	B (mm)
758-9204	25	30	6
758-9213	25	40	9
758-9216	25	60	13
758-9210	25	80	18
758-9229	40	40	11
758-9222	40	60	13
758-9226	40	80	10
758-9235	60	40	9
758-9238	60	60	13
758-9232	60	80	10
758-9241	60	100	15
758-9244	80	60	13
758-9248	80	80	13
758-9257	80	100	15
758-9250	100	40	11
758-9254	100	80	14
758-9263	100	100	16
758-9266	120	60	17

RS Stock Number	W (mm)	H (mm)	B (mm)
758-9260	15	25	6
758-9279	25	30	6
758-9272	25	40	10
758-9276	25	60	13
758-9285	25	80	19
758-9288	40	40	10
758-9282	40	60	13
758-9291	40	80	11
758-9294	60	40	10
758-9298	60	60	13
758-9308	60	80	11
758-9301	60	100	15
758-9305	80	60	13
758-9314	80	80	13
758-9317	80	100	15
758-9311	100	40	11
758-9320	100	80	13

### NARROW 4mm SLOT



### STANDARD 8mm SLOT

