



PITON 3

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Lunettes de protection monobloc incolores avec protections latérales, parfaites pour les applications de courte durée



Avantages spécifiques



Compatibilité

· Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit



Economique

· Pont nasal moulé pour une solution économique
· Surlunettes larges classiques pour une solution économique pour visiteurs ou utilisateurs occasionnels



Avantages supplémentaires

· Champ de vision étendu
· Superposable avec lunettes correctrices

Applications

- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Travail temporaire
- Services publics
- Énergies
- Transport

Certifications et normes



MARQUAGE OCULAIRE
{{DELTA-PLUS}} UL 1.2 CT CE

EN ISO 16321-1

MARQUAGE DES VERRES (ISO 16321): {{DELTA-PLUS}} UL 1.2 CT CE

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



PITON 3

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Lunettes de protection monobloc incolores avec protections latérales, parfaites pour les applications de courte durée

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Intérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	4
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore
Caractéristique des verres	Incurvés
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Couleur de la monture	Incolore
Poids (g)	30