

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Harmony XVU -
buzzer réglable 70 à 85dB - Ø60 -
noir - 24VDC

XVUC9SW



Cette option circulaire permet d'éviter
0.517 kg de CO₂ par rapport au produit
linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XVU
Type de produit ou équipement	Colonne lumineuse modulaire
Type de balise et de colonne de signalisation	Élément sonore
Diamètre de fixation	60 mm
Nom de composant	XVU
Couleur du boîtier	Noir

Complémentaires

Type de signalisation	Buzzer continu ou intermittent
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate) V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94 ABS (acrylonitrile butadiène styrène) V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94 PC (polycarbonate) V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94
Localisation sur l'appareil	Haut
Variante de construction	Montage du client
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Puissance dissipée maximale en W	1,7 W
Niveau acoustique	85 dB à 1 m
Fréquence sonore	2635 Hz
Consommation électrique	<= 70 mA
Longueur	58 mm
Poids du produit	0,077 kg

Environnement

Certifications du produit	UL CE CSA
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...50 °C
Degré de protection IP	IP54

Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	13,3 cm
Longueur de l'emballage 1	9,1 cm
Poids de l'emballage (Kg)	172 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	0.5 kg CO2 eq.
--	----------------

Use Better



Matières et Substances

Numéro SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

