

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - lot de 20 goulottes 13M - corps + capot + cloison et capot ERDF

R9HPK13

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Vrac
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de goulotte
Compatibilité de gamme	Resi9 Opale
Nombre de modules 18 mm par rangée	13
Équipement fournis	Lot de 20 corps de goulotte Lot de 20 capot Lot de 20 séparation

Complémentaires

Matère de la goulotte	Plastique
Largeur	252 mm
Hauteur	2600 mm
Profondeur	64 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Normes	NFC 15-100 NF EN 50085-2-1
Tenue au feu	750 °C
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	57,0 cm
Largeur de l'emballage 1	120,0 cm
Longueur de l'emballage 1	260,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	162,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	669 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	612 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	21 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	36 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient des halogènes au-delà des seuils
sans PVC	Non

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	9
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui