


E11806



Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0010C08

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés; câble blindé
Application		Applications industrielles / automatisation industrielle
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de protection		III
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	682,5
Dimensions	[mm]	27,5 x 14,5 x 38
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique	
Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 6,2 mm, blindé; 8 x 0,25 mm²	

Raccordement électrique - Connecteur femelle	
Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé	




E11806



Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0010C08

Raccordement



couleurs selon DIN EN 60947-5-2

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
PK =	rose
OG =	orange
VT =	violet
WH =	blanc
screen =	blindage