



81209-TV

Butée à rouleaux cylindrique

Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	45 mm	Alésage
T	20 mm	Hauteur
C _a	105.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	265.000 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	23.700 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	4.900 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	1.820 1/min	Vitesse de base
D	73 mm	Diamètre extérieur
≈m	287,9 g	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	70 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	48 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

D ₁	47 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	73 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K81209-TV	Cage à rouleaux
GS81209	Rondèle logement
WS81209	Rondèle arbre
LS6590	Rondelle piste

Caractéristiques

-  Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert