


E12552



Câble en Y

YDOGS040PLS0001H02



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

8...32 DC

Classe de protection

III

Courant de sortie total

[A]

4

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...85

Température ambiante en mouvement

[°C]

-20...85

Indice de protection

IP 67; (connecteur correspondant raccordé)

Données mécaniques

Poids

[g]

86,2

Dimensions

[mm]

24 x 24 x 54

Matières

PA

Nombre d'emplacements répartiteur

2

Aptitude pour des câbles en mouvement

oui

E12552



Câble en Y

YDOGS040PLS0001H02

Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique


Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit; Contacts: nickelé



Raccordement



BK = Couleurs des fils conducteurs :
BN = noir
 brun