




Données techniques

UC312G2

Roulements "inserts"

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
B - Largeur Bague Intérieure	71 mm
C - Largeur Bague Extérieure	36 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification	11,3 mm
d - Diamètre arbre	60 mm
D - Diamètre extérieur BE	130 mm
G - Taille vis de blocage	M12x1,5
m - Distance vis de blocage	12 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
 S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
 SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

r - Rayon Bague Intérieure	2
S - Distance face / centre du palier	26 mm
f0 - Facteur	13.2
SW - Taille clé	6 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	81700000 mN
C0 - Capacité de charge statique	51800000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	2,7 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	33 N-m

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	3.064 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	4.936 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	4.041 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.0205 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.383 Hz

