



Numérique à éclairage
épiscopique flexible et Wifi



MICROSCOPE NUMERIQUE WIFI

BRESSER France SARL

PA NICOPOLIS

314 Avenue des CHENES VERTS

83170 BRIGNOLES

Tel : 04 94 59 25 97 Fax : 04 94 59 36 52

E-Mail : info@bresser.fr

Art – N°	96-52100
Ecran	LCD 17,8 cm de diagonale Résolution affichage 1024x600 pixels
Capteur	CMOS, 1/3 (BSI) 2688x1512 pixels (4MP)
Objectifs	Zoom numérique 1x à 16x
Grossissement Champs vision	Sur l'écran 2x à 44x jusqu'à max. 34 x 70 mm et une distance de travail allant jusqu'à 195 mm
Mise au point	Macrométrie
Eclairage	Éclairage annulaire à LED composé de 6 LED réglables, 2 LED en col de cygne variables
Accessoires	Télécommande, Souris, 2x câble USB type C, Câble HDMI
Interface	USB/ HDMI/ Wifi
Distance de travail	Distance de travail de 22mm à env. 195mm
Dimensions / Poids	200 x 120 x 330 mm / 320 grs
EAN	4007922077826

Le microscope numérique BRESSER est parfaitement adapté comme microscope d'atelier par exemple pour l'examen d'échantillons de matériaux, de platines et de composants électroniques. Les mesures, les contrôles de qualité des surfaces ou le contrôle des matières premières sont également très faciles à réaliser grâce au grand champ de vision et au grossissement adapté grâce à l'optique zoom de haute qualité. Les examens biologiques sont également facilités par le microscope de mesure, car les plantes et les insectes sont représentés de manière détaillée sur l'écran couleur LCD inclinable haute résolution de 17,8 cm

Afin d'éclairer les objets à examiner de manière uniforme et sans ombres, le microscope à lumière réfléchi est équipé de 3 sources lumineuses : 1 lampe annulaire avec 6 LED et 2 spots LED en col de cygne. La luminosité peut être contrôlée de manière conviviale via la barre tactile LED.

Grâce à la caméra intégrée, vous documentez vos examens par des photos et des vidéos pertinentes. Le contrôle par télécommande peut alors éviter les bougés. Un clic de souris permet ensuite de sauvegarder les enregistrements sur une carte MicroSD (jusqu'à 64 Go, non inclus) via le menu à l'écran