

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Leistungsschutz LC1D 3p, +1S+1Ö, 7,5 kW, 18 A, 400 V AC3, Spule 100-250 V AC/DC, SnapIN

LC1D18AKUE

EAN Code: 3606487539643

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------------|---|
| Baureihe | TeSys Deca Advanced |
| Produkt- oder Komponententyp | Schütz |
| Kurzbezeichnung des Geräts | LC1D |
| Anwendung des Schützes | Motorsteuerung Ohmsche Last |
| Nutzungskategorie | AC-1 AC-3 AC-3e |
| Beschreibung der Pole | 3P |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | Stromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz |
| [Ie] Betriebsbemessungsstrom | 18 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-3 für Stromkreis 18 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-3e für Stromkreis 32 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-1 für Stromkreis |
| [Uc] Steuerkreisspannung | 100 - 250 V AC 50/60 Hz 100 - 250 V DC |

Zusatzmerkmale

| | |
|--|--|
| Motorleistung (kW) | 4 kW bei 220 - 230 V AC 50 Hz (AC-3) 7,5 kW bei 380 - 400 V AC 50 Hz (AC-3) 9 kW bei 415 V AC 50 Hz (AC-3) 9 kW bei 440 V AC 50 Hz (AC-3) 10 kW bei 500 V AC 50 Hz (AC-3) 10 kW bei 660 - 690 V AC 50 Hz (AC-3) 4 kW bei 220 - 230 V AC 50 Hz (AC-3e) 7,5 kW bei 380 - 400 V AC 50 Hz (AC-3e) 9 kW bei 415 V AC 50 Hz (AC-3e) 9 kW bei 440 V AC 50 Hz (AC-3e) 10 kW bei 500 V AC 50 Hz (AC-3e) 10 kW bei 660 - 690 V AC 50 Hz (AC-3e) |
| Kompatibilitätscode | LC1D |
| Zusammensetzung des Polkontakts | 3 S |
| Schutzabdeckung | Mit |
| [Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft | 32 A (bei 60 °C) für Stromkreis 10 A (bei 60 °C) für Signalschaltkreis |
| [Irms] Bemessungseinschaltvermögen | 300 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947 140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1 250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1 |
| Nenn-Unterbrechungskapazität | 300 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

| | |
|--|--|
| [Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit | 40 A 40 °C - 10 min für Stromkreis 84 A 40 °C - 1 min für Stromkreis 145 A 40 °C - 10 s für Stromkreis 240 A 40 °C - 1 s für Stromkreis 100 A - 1 s für Signalschaltkreis 120 A - 500 ms für Signalschaltkreis 140 A - 100 ms für Signalschaltkreis |
| Zugehörige Absicherung | 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1 50 A gG bei ≤ 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis 35 A gG bei ≤ 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis |
| Durchschnittliche Impedanz | 2,5 MOhm - Ith 32 A 50 Hz für Stromkreis |
| Verlustleistung pro Pol | 0,8 W AC-3 0,8 W AC-3e 2,5 W AC-1 |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1 Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 6 kV entspricht IEC 60947 |
| Niveau des Sicherheitslevels | B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1 |
| Mechanische Lebensdauer | 15 Mcycles |
| Elektrische Lebensdauer | 2,2 Mcycles 15 A AC-3 bei Ue ≤ 440 V 0,9 Mcycles 32 A AC-1 bei Ue ≤ 440 V 2,2 Mcycles 15 A AC-3e bei Ue ≤ 440 V |
| Steuerstromkreis-Typ | AC/DC bei 50/60 Hz AC/DC, elektronisch |
| Spulentechnologie | Integrierte bidirektionale Spitzenbegrenzung |
| Steuerkreisspannungsgrenzen | ≤ 0,1 Uc (-40...70 °C): Abfallspannung AC/DC 0,85 - 1,1 Uc (-40...60 °C): Betrieb AC/DC 1 - 1,1 Uc (60...70 °C): Betrieb AC/DC |
| Anzugsleistung in VA | 25 VA 50/60 Hz (bei 20 °C) |
| Anzugsleistung in W | 18 W (bei 20 °C) |
| Halteleistungsaufnahme in VA | 1,6 VA 50/60 Hz (bei 20 °C) |
| Halteleistungsaufnahme in W | 1,1 W bei 20 °C |
| Wärmeabgabe | 1,1 W at 50/60 Hz |
| Betriebszeit | 45 - 55 ms Schließung 20 - 90 ms Öffnung |
| maximale Betriebsrate | 3600 cyc/h at 60 °C |
| Anschlüsse - Klemmen | Steuerkreis: snap-in terminal 1 0,5...4 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende Steuerkreis: snap-in terminal 2 0,5...4 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende Steuerkreis: snap-in terminal 1 0,5...2,5 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende Steuerkreis: snap-in terminal 2 0,5...2,5 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende Steuerkreis: snap-in terminal 1 0,5...2,5 mm ² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende Steuerkreis: snap-in terminal 2 0,5...2,5 mm ² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende Stromkreis: snap-in terminal 1 0,75...6 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende Stromkreis: snap-in terminal 2 0,75...6 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende Stromkreis: snap-in terminal 1 0,75...4 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende Stromkreis: snap-in terminal 2 0,75...4 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende Stromkreis: snap-in terminal 1 0,75...4 mm ² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende Stromkreis: snap-in terminal 2 0,75...4 mm ² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende |
| Aufbau der Hilfskontakte | 1 S + 1 Ö |
| Typ der Hilfskontakte | Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1 Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1 |
| Signalisierungskreisfrequenz | 25 - 400 Hz |

| | |
|--------------------------------|---|
| Min. Schaltspannung | 17 V for Signalschaltkreis |
| Min. Schaltstrom | 5 mA for Signalschaltkreis |
| Isolierwiderstand | > 10 MOhm for Signalschaltkreis |
| Nicht überlappende Zeit | 1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt 1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt |
| Montagehalterung | Platte Schiene |

Montage

| | |
|---|--|
| Normen | EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 IEC 60335-1 |
| Produktzertifizierungen | CB-Regelung CCC cULus CE UKCA |
| Schutzart (IP) | IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529 |
| Schutzbehandlung | TH entspricht IEC 60068-2-30 |
| Klimafestigkeit | entspricht IACS E10 Feuchtwärme-Exposition entspricht IEC 60947-1 Anhang Q Kategorie D Feuchtwärme-Exposition |
| zulässige Geräte-Umgebungstemperatur | -40...60 °C 60...70 °C mit Leistungsreduzierung |
| Betriebshöhe | 0 - 3.000 m |
| Feuerbeständigkeit | 850 °C entspricht IEC 60695-2-1 |
| Mechanische Robustheit | Schwingungen Schütz geöffnet (2 Gn, 5 - 300 Hz) Schwingungen Schütz geschlossen (4 Gn, 5 - 300 Hz) Schocks Schütz geschlossen (15 Gn für 11 ms) Schocks Schütz geöffnet (10 Gn für 11 ms) |
| Höhe | 110 mm |
| Breite | 45 mm |
| Tiefe | 92 mm |
| Produktgewicht | 524 g |

Verpackungseinheiten

| | |
|--------------------------------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 5 cm |
| VPE 1 Breite | 10,5 cm |
| VPE 1 Länge | 11,5 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 544 g |
| VPE 2 Art | S02 |
| VPE 2 Menge | 15 |
| VPE 2 Höhe | 15 cm |
| VPE 2 Breite | 30 cm |
| VPE 2 Länge | 40 cm |

| | |
|---------------|----------|
| VPE 2 Gewicht | 8,475 kg |
| VPE 3 Art | P06 |
| VPE 3 Menge | 240 |
| VPE 3 Höhe | 75 cm |
| VPE 3 Breite | 60 cm |
| VPE 3 Länge | 80 cm |
| VPE 3 Gewicht | 144,1 kg |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 14

Umweltproduktdeklaration [Produktumweltprofil](#)

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton Ja

Verpackung ohne Kunststoff Ja

[EU-RoHS-Richtlinie](#) Konform mit Ausnahmen

SCIP-Nummer 7d699774-c34b-4bf4-9ecb-388a149eefdd

REACH-Verordnung [REACH-Deklaration](#)

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer


Reparatur Nein

Use Again

Reproduktion

Circular Economy-Eignung [Entsorgungsinformationen](#)

Rücknahme Nein

WEEE-Kennzeichnung  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

