



### Presentazione

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gamma                         | Odace                       |
| Tipo prodotto                 | Interruttore                |
| Presentazione del dispositivo | Mechanism with fixing frame |
| Applicazione                  | Fan                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaggio dispositivo               | Incasso                                                                                                                                                            |
| Tipo tecnologia                     | Elettromeccanico                                                                                                                                                   |
| Funzione interruttore               | 1 polo 2 vie                                                                                                                                                       |
| Numero di interruttori              | 1                                                                                                                                                                  |
| Attuatore                           | Bascula                                                                                                                                                            |
| Tipologia fissaggio                 | Con viti                                                                                                                                                           |
| Marcatura                           | Fan symbol                                                                                                                                                         |
| Colore                              | Cobalt blue                                                                                                                                                        |
| Tipo di imballo                     | Paint cover                                                                                                                                                        |
| Corrente nominale                   | 10 AX                                                                                                                                                              |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 250 V                                                                                                                                                              |
| Tipo di rete                        | CA                                                                                                                                                                 |
| Frequenza di rete                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                           |
| Tipo di carico                      | Load for energy saving lamps with ballast: 100 W                                                                                                                   |
| Minimum load breaking capacity      | 200 operations 1.25 In and 1.1 Un with $\cos \varphi = 0.3$                                                                                                        |
| Durata servizio in cicli            | 20000 Cicli a 5 In ON + In OFF<br>20000 cicli a ON and OFF at rated voltage with $\cos \varphi = 0.6$                                                              |
| Durata elettrica                    | 20000 Cicli a ON and OFF at rated voltage with $\cos \varphi = 0.6$<br>20000 cicli a 5 In ON + In OFF                                                              |
| Numero di terminali                 | 3 Terminali senza viti                                                                                                                                             |
| Forma della testa della vite        | Pozidriv No 1                                                                                                                                                      |
| Capacità di connessione a serraggio | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> per rigido cavi<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> per flessibile cavi<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> per A trefolo cavi |
| Lunghezza di spelatura fili         | 12 mm                                                                                                                                                              |
| Materiale                           | Thermoplastic ABS-UV stabilised: centro piastra<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame<br>PC (policarbonato) GF10 FR: carcassa                    |
| Altezza                             | 71 mm                                                                                                                                                              |
| Larghezza                           | 71 mm                                                                                                                                                              |
| Profondità                          | 33,6 mm                                                                                                                                                            |
| Profondità di incasso               | 18,75 mm                                                                                                                                                           |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto                     | 0,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resistenza agli agenti chimici | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

## Ambiente

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -5...50 °C                                |
| Resistenza dielettrica    | 2000 V                                    |
| Temperatura ambiente      | 5...35 °C                                 |
| Norme di riferimento      | 2006/95/EEC<br>EN 60669-1                 |
| Certificazioni prodotto   | Aenor: 030/2237<br>LCIE: NF 619318A<br>NF |
| Grado di protezione IK    | IK04                                      |
| Grado di protezione ip    | IP21 D                                    |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                   |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                      |
| REACH free of SVHC          | Sì                                                       |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>         |
| Toxic heavy metal free      | Sì                                                       |
| Mercury free                | Sì                                                       |
| Sustainable packaging       | Yes                                                      |
| RoHS exemption information  | <a href="#">Sì</a>                                       |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>            |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>          |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |