

## 特点

- 全类型 2BA 锁紧螺母
- 小六角头
- 黄铜镀镍可提供良好的耐蚀，防腐蚀和防锈性
- 六角形
- 可牢固安装所有标准类型的螺纹杆

# RS PRO , 2BA , 镀镍黄铜 全锁螺母

RS 库存号: 483-0574



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

模型工程应用需要小尺寸锁紧螺母？这些 2BA 锁紧螺母可与小型 BS 57 标准六角头螺栓配接，使缩放紧固件更易于代表。锁紧螺母还广泛用于微型仪器仪表，因为它们可用于空间受限的应用。

这些全锁紧螺母由黄铜制成，镀镍，以确保良好的耐蚀，防腐蚀和防锈性。六角形形状允许您使用标准扳手拧紧它们。作为 RS PRO 系列的一部分，此产品经过严格的质量和耐用性测试。锁紧螺母符合一系列国际标准，包括防止静电放电造成损坏 (ANSI/ESD S20.20 : 2014 和 BS EN 61340-5-1 : 2007)。

## 一般规格

螺纹尺寸	2BA
类型	已满
材料	黄铜
表面	镀镍
应用	一般机械，铁路和工业设置

## 机械规格

规格	BS 57
螺距	31.4

## 认证

合规性 / 认证	RoHS (危险物质限制) 标准, ANSI/ESD S20.20 : 2014 和 BS EN 61340-5-1 : 2007
----------	---

