

26 12 200




Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)



- Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Artikel-Nr.	26 12 200
EAN	4003773010883
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zange	schwarz atramentiert
Form	1
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18,0
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	73,0
Nennmaß	200 mm
Länge mm	200
Gewicht netto g	201



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

