

Presentazione

Gamma	New Unica
Applicazione	Segnalazione
Tipo prodotto	Electronic doorbell
Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Numero di moduli	2 moduli
Tipologia fissaggio	Viti o ganasce
Colore	Antracite (RAL 7021)

Caratteristiche tecniche

Assorbimento [A]	14 mA
Tipo di regolazione	5 programmable melodies
Montaggio dispositivo	Incasso
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Livello acustico	70 dB/1m
Sezione dei fili	0,75...1,5 Mm ² flessibile cavo 0,75...1,5 mm ² rigido cavo
Ausiliari collegati	10 pulsanti standard collegati in parallelo 3 luci di segnalazione collegate in parallelo
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism rocker PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa
Norme di riferimento	EN 62080 CE
Comandi	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Temperatura ambiente	15...30 °C
Temperatura di stoccaggio	0...35 °C
Profondità di incasso	31 mm
Profondità	50 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	45 mm
Peso netto	0,046 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP20

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.