

SACC-M12-SCO NUT L 90 - 外壳螺钉连接



1432460

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1432460>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



外壳螺钉连接，M12-SPEEDCON，板前安装，M12 x 1，备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1237409

优势

- 借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固，设备整合极为方便轻松
- 灵活的PCB组件：用于波峰焊接和THR焊接的两件式连接器
- SPEEDCON速连技术可节省接线时间

商业数据

订货号	1432460
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ABQAED
产品关键代码	ABQAED
目录页面	页码90 (C-2-2013)
GTIN	4046356410731
单件重量（含包装）	7.19 g
单件重量（不含包装）	6.843 g
原产地	DE

SACC-M12-SCO NUT L 90 - 外壳螺钉连接

1432460

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1432460>



技术数据

说明

订货信息:	供货范围包括锁紧螺母。
-------	-------------

产品属性

产品类型	面板安装底座
螺纹类型	M12

连接数据

紧固扭矩	1.5 ... 2 Nm
------	--------------

材料规格

标识材料	锌模铸 (镀镍)
密封材料	EPDM
	HNBR
夹具体材料	锌铸 , 镀镍
螺钉连接材料	锌铸 , 镀镍

电缆/电线

环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C (电缆 , 固定式安装)
	-25 °C ... 85 °C (电缆 , 活动式安装)

环境和真实条件

环境条件	
防护等级 (安装后)	IP67 (正确插入并锁紧)
保护等级	IP67 (正确插入并锁紧)
环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C (针式 / 孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
	-25 °C ... 85 °C (电缆 , 活动式安装)
	-40 °C ... 85 °C (电缆 , 固定式安装)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

标准和规范

标准标识	M12圆形连接器
标准/规格	符合 IEC 61076-2-101

安装

安装类型	板前安装 M12 x 1
------	--------------

SACC-M12-SCO NUT L 90 - 外壳螺钉连接

1432460

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1432460>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12-SCO NUT L 90 - 外壳螺钉连接

1432460

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1432460>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	a6817d08-c9f0-45d4-a46c-7e3597847b2c

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn